



Transformateur pour sonnerie 230V vers 24V à 12V - 24VA à 18 VA - 4 modules

REF. 4 130 93

80,61€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.686 dm ³
Poids	647 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Transformateurs pour sonneries

- Conformés à la norme EN/IEC 61558-2-8
- Protégés contre les surcharges et les courts-circuits par CTP, en cas de coupure automatique par surcharge, couper l'alimentation et laisser refroidir le transformateur avant remise en service
- Fixation murale ou sur rail DIN (pour 4 modules)
- Les réf. 4 130 90/91 permettent le passage du peigne et sont équipées d'un porte-étiquette et reçoivent le peigne d'alimentation (par le bas) en aval d'un disjoncteur uni + neutre

230 V / 24 V - 12 V

- Tension au secondaire : 24-12 V
- Intensité : 1-1,5 A
- Puissance : 24-18 VA
- Nombre de modules : 4

Caractéristiques Générales

Transformateurs, sonneries et ronfleurs

- Equipés de porte-étiquettes