



Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils Mosaic 2 modules avec dérogation - blanc

REF. 0 784 59

93,75€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque **Legrand**

Emballage **1 unité**

Volume **0.235 dm³**

Poids **93 g**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Écodétecteurs 2 fils

- Détection infrarouge
- Champ de détection : 120°

Écodétecteur 2 fils, sans neutre, avec dérogation

- Puissances acceptées par types de lampes :
- LEDs : 3 W à 100 W
- Fluocompactes : 3 W à 100 W
- LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 250 VA
- Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 250 W
- Pour les LEDs et lampes fluocompactes, en cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir notice)
- Possibilité de forcer le détecteur en mode ON, Automatique ou OFF par curseur 3 positions
- Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle
- Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min
- Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
- Consommation en veille : 0,02 W
- Blanc

Caractéristiques Générales

Mosaic™ - détecteurs et écodétecteurs

- Tous les détecteurs sont compatibles avec toutes les lampes du marché

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

- Portée de détection 8 m
- Hauteur recommandée de fixation : 1,20 m
- 2 modules