



Coude vertical vers la droite pour mini canalisation de moyenne puissance MS - typeMS100 - IP55

REF. ZU51500461

324,20€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque **Zucchini**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Coudes - IP 55

Type MS100

- Coude vertical
- Type : vers la droite

Caractéristiques Générales

MS mini canalisations pour une distribution de moyenne puissance - composants de la goulotte

- Norme de référence : IEC 61439-6
- Température de référence : 40 °C
- Degré de protection : IP 40/55
- Épaisseur : 0,8 mm
- Dimensions : 39 x 97 mm
- Nombre de conducteurs : 4 avec section identique 3P+N
- Matériau conducteur "ignifugé" conformément à l'EN 60332-3
- Séparation entre les conducteurs à l'aide de dispositifs d'isolement en plastique, renforcés de 20 % de fibre de verre, qui garantit un degré autoextinguible V1 (selon UL94) et est conforme à l'essai au fil incandescent selon la norme IEC 60695-2-10