

Ventilateur de toit avec moteur débit 600m³/h soufflage - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique

REF. 0 348 07

**VUE D'ENSEMBLE**

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	18 dm ³
Poids	3677 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**Caractéristiques produit****Ventilateurs de toit**

- Plastique
- RAL 7035
- Assurent un débit d'extraction très élevé
- Montage par vis sur le dessus des armoires
- Dim. : 400 x 350 x 100 mm
- Livrés sans ouïe d'entrée d'air
- IP 23 - IK 08

Avec moteur

- Débit en soufflage : 600 m³/h
- Débit avec 1 ouïe réf. 0 348 35 libre : 350 m³/h
- Débit avec 2 ouïes réf. 0 348 35 : 400 m³/h
- Débit avec 1 ouïe réf. 0 348 36 : 400 m³/h
- Débit avec 2 ouïes réf. 0 348 36 : 450 m³/h

Caractéristiques Générales**Gestion thermique des coffrets et armoires - ventilateurs**