

Bornier de répartition isolé IP2X phase - 1 connexion 6mm² à 25mm² - noir - longueur 176mm

REF. 0 048 56



VUE D'ENSEMBLE

| | |
|-----------|-----------------------|
| Marque | Legrand |
| Emballage | 10 unités |
| Volume | 1.619 dm ³ |
| Poids | 1120 g |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Borniers de répartition à vis

- Conformes à la norme IEC 60998-2-1
- Livrés vis ou cages desserrés
- 100 A maxi - 400 V~ avec arrivée 25 mm²
- 80 A maxi - 400 V~ avec arrivée 16 mm²

Borniers isolés IP 2X

- Se fixent sur rail DIN ou sur support universel réf. 0 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2
- Phase (noir)
- Connexions : 1 x 6 à 25 + 21 x 1,5 à 16 mm²
- Longueur : 176 mm

Caractéristiques Générales

Borniers de répartition

- Répartition "standard"