

**Bornier de répartition isolé IP2X phase - 1 connexion 6mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup> - noir - longueur 176mm**

REF. 0 048 56



26,30€ Tarif professionnel de référence HT

**VUE D'ENSEMBLE**

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	1.619 dm <sup>3</sup>
Poids	1120 g

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****Caractéristiques produit****Borniers de répartition à vis**

- Conformes à la norme IEC 60998-2-1
- Livrés vis ou cages desserrés
- 100 A maxi - 400 V~ avec arrivée 25 mm<sup>2</sup>
- 80 A maxi - 400 V~ avec arrivée 16 mm<sup>2</sup>

**Borniers isolés IP 2X**

- Se fixent sur rail symétrique ou asymétrique, sur support universel réf. 0 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2
- Phase (noir)
- Connexions : 1 x 6 à 25 + 21 x 1,5 à 16 mm<sup>2</sup>
- Longueur : 176 mm

**Caractéristiques Générales****Borniers de répartition**

- Répartition "standard"