

Bornier de répartition isolé IP2X phase - 1 connexion 6mm² à 25mm² - noir - longueur 176mm

REF. 0 048 56



26,47€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	1.619 dm ³
Poids	1120 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**Caractéristiques produit****Borniers de répartition à vis**

- Conformés à la norme IEC 60998-2-1
- Livrés vis ou cages desserrés
- 100 A maxi - 400 V~ avec arrivée 25 mm²
- 80 A maxi - 400 V~ avec arrivée 16 mm²

Borniers isolés IP 2X

- Se fixent sur rail symétrique ou asymétrique, sur support universel réf. 0 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2
- Phase (noir)
- Connexions : 1 x 6 à 25 + 21 x 1,5 à 16 mm²
- Longueur : 176 mm

Caractéristiques Générales**Borniers de répartition**

- Répartition "standard"