



Griffe largeur 10mm pour vis M4 pour fixation appareillage sur rails EN 60715 symétrique

REF. 0 044 16

1,13€ Tarif professionnel de référence HT



INFORMATION PRODUIT

Peinture, perçage, montage, gestion thermique ou taille particulière... voir rubrique Logiciel et Configurateur

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.197 dm ³
Poids	36 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Accessoires

- Pour clipsage sur rail des transformateurs jusqu'à 160 VA

Montage horizontal 90° avec 2 griffes

- Griffe largeur 10 mm
- Trou taraudé pour vis M4

Caractéristiques Générales

Transformateurs d'équipement - monophasés

- IP 2X ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 450 VA (jusqu'à 310 VA en 12-24 V) - IK 04
- Possibilité de clipsage jusqu'à 160 VA avec accessoires 0 044 16 ou 0 428 99
- Transformateurs bi-tension secondaire livrés avec barrettes de couplage
- Transformateurs jusqu'à 450 VA livrés avec barrette isolée pour connexion de 0 V secondaire / masse (sauf réf. 0 428 46)
- Conformés à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12 V, 24 V et 48 V et conformés à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115 V et 230 V
- Produits adaptés à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1