

## Façade à charnière et serrure pour gaine à câbles externe XL<sup>3</sup>4000 - hauteur extérieure 2000mm

REF. 0 205 48



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	32 dm <sup>3</sup>
Poids	9600 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Equipements

#### Façades à charnières et à serrure

- Pour gaine à câbles externe
- Hauteur externe : 2000 mm

#### Caractéristiques Générales

#### XL<sup>3</sup> 4000 - armoires et gaines à câbles composables, équipements

- IP 30 - IK 07
- IP 55 - IK 08 avec porte et kit d'étanchéité en cas de jumelage
- Constituées par la combinaison d'un ensemble montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux RAL 7035 ("toit-base" et socle RAL 7004). Hauteur extérieure 2000 ou 2200 mm
- Capacité 24 modules (armoires largeur 725 mm ou largeur 975 mm avec gaine à câbles interne), 36 modules (armoires largeur 975 mm)
- Hauteur plastronnable utile 1800 mm (seulement 1700 mm dans le cas d'une utilisation du cadre support pivotant) ou 2000 mm
- Pour tenue aux environnements spécifiques, se référer à la déclaration