


Ecran de protection à couper pour bloc de jonction à vis Viking3 avec 1 entrée 1 sortie pas 12mm et 15mm

REF. 0 375 69

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ecrans de protection

A couper

- Longueur 1 m
- Se montent sur cloison de séparation et d'isolement
- Pour blocs vis 1 entrée/1 sortie
- Acceptent les repères CAB 3 pour blocs de jonction
- Pas de 12 et 15 mm (cloison réf. 0 375 61)

Caractéristiques générales

Blocs de jonction Viking™ 3 - accessoires

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'accessoire

couvercle