


## Interrupteur automatique dooxie 2 fils sans Neutre finition blanc

REF. 6 000 64

83,10€ Tarif professionnel de référence HT



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.677 dm <sup>3</sup>
Poids	117 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Détecteur de mouvements 2 fils, sans neutre

- Compatible avec toutes les lampes du marché
- Détection par infrarouge
- Champ de détection 120°
- Portée de détection 8 m

#### Ecodétecteur

- Puissance acceptée par types de lampes :
- LEDs : 3 W à 100 W
- Fluocompactes : 3 W à 100 W
- LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 250 VA
- Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 250W
- En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique)
- Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle
- Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min
- Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
- Consommation en veille : 0,02 W
- Blanc

#### Caractéristiques Générales

#### dooxie™ composable - détecteurs et variateurs

- Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier

- A équiper de plaques
- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
- Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 47/48 (pour carrelage) /49