Plaque carrée dooxie 2 postes finition blanc

REF. 6 008 02 | DOOXIE | LEGRAND

dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Plaque dooxie 2 postes carrée
- Finition Blanc
- Montage possible en horizontal et vertical
- À associer à un mécanisme dooxie

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 1,25mm et rattrapage positif jusqu'à 1,5mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un design contemporain qui s'intègre dans tous types d'intérieur

Recommandations / restrictions d’usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	2
Sens de montage	Horizontal et vertical
Nombre d'unités, horizontales	2
Nombre d'unités, verticales	1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	4
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1
Avec grille de montage	Non
Montage encastré	Oui
Adapté à une boîte de sol	Non
Adapté à un canal d'allège	Non
Adapté à une installation intégrée	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Transparent	Non
Avec volet de protection	Non
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de fixation	À clipser
Largeur	158 mm
Hauteur	87 mm
Profondeur	10 mm
Diamètre de l'alésage (ouverture)	53.6 mm
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Temperature de stockage	-25-60 °C
Essence du bois en latin	Non applicable
Certification du bois (liste)	Non applicable
Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
EAN/Gencode	3414971019560