Lampe portable d'intervention ERDF 200 à LEDs

REF. 0 608 95 | LEGRAND

Lampe portable d'intervention

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Lampe ERDF 200 à LEDs - Poignée positionnable à 90°
- Dos aimanté pour fixation sur supports métalliques
- Lampe portable d'intervention à LEDs - Classe II - avec 2 fonctionnalités : BAPI ou BAES
- Sources lumineuses entièrement à LEDs (secours et charge) - Lampe de couleur rouge, équipée de batteries d'accumulateurs Ni-Cd - Consommation : 0,6W
- Alimentation 230V par cordon de raccordement secteur débrochable - Système de repérage secteur absent

Avantages

- Compatible avec les système de surveillance des BAES Adressable et SATI Connecté

Les + installation

2 modes de pose : mural ou libre

Les + utilisation

Bouton-poussoir 4 positions : arrêt ; allumage pleine puissance (200 lumens, 1h) ; allumage 1/3 de puissance (70 lumens, 3h) et clignotant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rechargeable	Oui
Chargeur intégré	Oui
Source lumineuse principale	Lampe à incandescence
Source lumineuse auxiliaire	Lampe à incandescence
Source lumineuse fournie	Oui
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du boîtier/corps	Rouge
Convient pour l'éclairage d'urgence	Oui
Tension nominale (Un)	207-253 V
Fonction lumière clignotante source lumineuse principale	Non
Fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire	Non
Puissance de la lampe source lumineuse principale	9 W
Puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire	3 W
Classe de protection (IP)	IP40

Classe de protection	II
Largeur	151 mm
Hauteur/profondeur	286 mm
Longueur	145 mm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Code CEI (Pack1)	Cs
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1)	Nickel-Métal-hydride
Nombre de Pack 1	1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	3
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	53 g
Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1)	I : Industriel (Pas Portable)
EAN/Gencode	3245060608958