Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet - 2 positions fixes

REF. 0 237 30 | OSMOZ | LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Bouton tournant non lumineux à manette Osmoz complet
- Boutons noirs IP69 - Manette
- 2 positions fixes - 90° + NO (023915 + 022962)
- Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'interrupteur	Commutateur multi-positions
Nombre de pôles	1
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	230 V
Courant permanent nominal (Iu)	3 A
Nombre de positions de commutation	2
Avec position 0	Oui
Avec retour automatique à la position 0	Non
Type de construction de l'appareil	Appareil encastré
Convient pour montage au sol	Non
Adapté à une fixation frontale	Oui
Appareil complet dans un boîtier	Non
Finition de l'élément d'actionnement	Manette / levier
Indice de protection (IP), face avant	IP66
EAN/Gencode	3245060237301