Collier Colring noir à denture intérieure largeur 2,4mm et longueur à plat 95mm

REF. 0 320 12 | COLRING | LEGRAND

0,14 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Colring, collier conçu pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles, adapté aux applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Collier d'équipement Colring noir à tête auto-bloquante, denture intérieure
- Dimensions :
- largeur : 2,4mm
- longueur à plat : 95mm
- Ø de serrage :
- maximum : 18mm
- minimum : 1,6mm
- Livré par blister de 100
- Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

Les + installation

Haute température

Les + utilisation

Protégé ultraviolets (U.V.)

Information sur la gamme

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de bande	2.4 mm
Longueur de bande	95 mm
Epaisseur de bande	1.1 mm
Résistance min. à la traction	80 N
Température de fonctionnement	-40-105 °C
Température de montage	0-40 °C
Modèle	Crantage intérieur
Fermeture à bande	Languette/patte en plastique
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Polyamide

Type de traitement de la surface	Non traité
Stable aux UV selon ASTM D6779	Oui
Sans halogène	Oui
Couleur	Noir
Transparent	Non
Champ d'inscription	Sans
Fermeture amovible	Non
Type de fixation	Sans
Homologation UL	Oui
EAN/Gencode	3245060320126

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.