Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 18 modules

REF. 4 052 02 | HX³ | LEGRAND

50,06 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

HX³, peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe pour répartition optimisée

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Peigne tétrapolaire "tête de groupe"
- L'alimentation du peigne peut se faire à partir :
- d'un appareil “tête de groupe” tétrapolaire à bornes auto
- à partir du module d'alimentation référence 406298
- Pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils
- Livré avec 1 module de protection des dents et un capot d'extrémités
- Longueur 18 modules

Les + installation

Permet de panacher, sur la même rangée, des appareils DX³ Uni + Neutre, tripolaires et tétrapolaires, auxiliaires, contacteurs, télérupteurs...

Les + utilisation

Permet l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DX³ à bornes automatiques ou à vis

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de phases	3
Nombre de pôles	36
Adapté au nombre d'appareils	18
Dimension du pas	17.8 mm
Section transversale	16 mm²
Longueur	340 mm
Découpable à taille voulue	Oui
Largeur en nombre de modules	18
Courant permanent nominal (Iu)	63 A
Finition du raccordement électrique	Goupille
Isolé	Oui

Tension nominale de tenue aux chocs	2 kV
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	0.63 kA
Tension de fonctionnement nominale max. Ue	400 V
Courant nominal de courte durée admissible Icw	1.92 kA
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N	Oui
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire	Non
Couleur	Gris
Temperature d'utilisation /d'installation	-20-50 °C
Temperature de stockage	-40-70 °C
Type de peigne fourni	Horizontal
EAN/Gencode	3245064052023

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.