Kit portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo écran 5pouces - assistant vocal Alexa intégré + platine de rue Linea 3000 noire

REF. BT363916 | CLASSE 300EOS WITH NETATMO | BTICINO

Kit visiophone connecté prêt à poser, adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Kit composé de :
- 1 platine de rue Linéa 3000 noire réf. BT343093
- 1 poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo blanc réf. BT344845
- 6 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès
- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250
- 1 alimentation Bus 2 fils réf. 346050

- Contrôlable :
- en local
- par la voix avec assistant vocal Amazon Alexa intégré permettant d’activer les fonctions du portier vidéo et toutes les fonctions Alexa
- à distance via les App. Home + Security et Home + Control (iOS dernière version requis pour iPhone Version récente d’Android avec accès à Google Play recommandée)

- Ecran tactile LCD 5" vertical finition blanche

- Fonctionnalités évoluées :
- système de recentrage de l’image pour une meilleure visualisation du visiteur
- fonction répondeur vidéo (mémoire d’image)
- équipé d’une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
- touches d’ouverture de gâche
- touches capacitives pour principales fonctions : décrocher/raccrocher, activation caméra platine de rue et activation autres caméras, et touche Favoris
- témoins LED de notifications

- Permet également de piloter les fonctions MyHOME via l’App.Home + Control

Avantages

- Alexa intégré donne la possibilité d'exploiter toutes les fonctions et d'activer les fonctions de portier vidéo, les routines, les rappels à l'aide de la voix

- Possibilité d'intégrer des dispositifs de sécurité Netatmo tels que caméra intelligente, capteur de fenêtre et de porte, sirène intelligente et capteur de fumée. Depuis l'application H + S, il est possible de gérer toutes les portes d'entrée et les fonctions de sécurité intelligentes.

- Design moderne avec écran tactile vertical de 5 "pour accéder à la liste des notifications, aux commandes de sécurité et de maison intelligente.

Les + installation

Possibilité de connexion par Wi-Fi ou par Ethernet avec le cordon RJ 45 réf. BT344844

Les + utilisation

Commande vocale Alexa intégrée pour gérer votre maison et vos activités quotidiennes; écran tactile vertical intuitif de 5 "et application Home + Security pour gérer les dispositifs de sécurité et le système d'entrée de porte.

Information sur la gamme

L'offre de portier Classe 300EOS with Netatmo vous permet d'entrer dans l'univers Logement connecté du Groupe Legrand. Point central de la maison, le portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo vous permet de piloter toutes les solutions de sécurité Netatmo. Le portier Classe 300EOS with Netatmo est le premier portier vidéo connecté qui intègre la commande vocale Alexa permettant de piloter les fonctions d'interphonie par la voix ainsi que toutes les fonctions Alexa.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec vidéo	Oui
Nombre de postes intérieurs	1
Nombre de platines de rue	1
Nombre de boutons d'appel	2
Technique d'installation	Système bus
Mode de pose du poste intérieur	Saillie
Couleur du poste intérieur	Blanc
Mode de pose de la platine de rue	Saillie
Matériau de la platine de rue	Aluminium
Couleur de la platine de rue	Noir
Protocole d'image	PAL
Propriété du système d'image	Couleur
Avec secret de conversation	Non
Peut être connecté à un smartphone	Oui
Communication interne	Oui
Mains libres	Oui
Avec fonction jour/nuit	Oui
Angle d'ouverture de la camera	110 °
Avec fonction mémoire	Oui
Taille de l'écran	127 mm
Taille de l'écran (pouces)	5 inch
Caméra ajustable manuellement	Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Compatible avec les appareils de correction auditive	Oui
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Oui
Compatible IFTTT	Non
Largeur	130 mm
Hauteur	230 mm
Profondeur	40 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Classe de protection (IP)	IP54
Temperature d'utilisation /d'installation	-25-70 °C
Temperature de stockage	-10-70 °C
Type de tension	AC/DC
Tension nominale (Un)	20-27 V
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Nature du cable pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	0.28-2.5 mm²
Equipé de prise(s) USB	Oui
Equipé de visière de protection antipluie	Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Mode de pose	Saillie/encastré
Mode de commande	Sans fil
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Ajout de postes additionnels	Oui
Réglage du volume sonore	Oui
Adressable	Oui
Portier avec Application mobile	Oui
Nombre de sonneries	6
Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Oui
Résolution de l'écran	1280x720
Réglage de la luminosité de l'écran	Oui
Réglage du contraste de l'écran	Oui
Fonction de mémorisation des visiteurs	Oui
Type de caméra	Fixe
Angle de vue de la caméra	110 °
Distance max entre platine et poste intérieur	200 m
Type de grade de communication	Autre
Code CEI (Pack1)	Non applicable
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Non applicable
Composition de l'élément (Pack1)	Non applicable
Code CEI (Pack2)	Non applicable
Pile ou Accumulateur (Pack2)	Non applicable
Composition de l'élément (Pack2)	Non applicable
Objet connecté	Oui
Mode de commande	▪ Réseau Wifi ▪ SCS
Plateforme de téléchargement d'applications	▪ App Store ▪ Google Play Store
Moyen de pilotage	Smartphone apps
Pilotable à la voix	Oui
Programmable	Non
Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Connectable par box Internet	Oui
Assistants vocaux compatibles	Amazon Alexa

Courant d'alimentation	0.04-1 A
Fréquence	50-60 Hz
Niveau sonore	80 dB
Consommation en veille	215 mA

Nom de l'application	▪ Home + Security ▪ Home + Control
Fonction d'usage du produit	Portiers/interphonie
EAN/Gencode	8005543678954