Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 160x105x40mm couvercle 190x135mm

REF. 0 893 73 | BATIBOX | LEGRAND

21,18 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boîte de dérivation Batibox pour cloisons sèches
- Livrée avec couvercle et vis
- Dimensions extérieures boîte : 160x105x40mm
- Dimensions couvercle : 190x135mm

Les + utilisation

Avec fond défonçable (prédécoupé)

Recommandations / restrictions d’usages

Pour installation dans cloisons sèches

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose	Mur creux
Forme	Rectangulaire
Type de construction	Boîte de jonction
Modèle	Unique
Equipé d'une couronne rotative	Non
A coupler/juxtaposer	Non
Garnissage	Sans
Longueur	190 mm
Largeur	135 mm
Profondeur intérieure	40 mm
Avec vis	Oui
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable	Oui
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité	Non
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux	Non
Pour diamètre du tube	Autre
Pour diamètre de câble jusqu'à	16-25 mm
Verrouillage de tube	Non
Verrouillage de tube en option	Non
Entrée de l'arrière	Oui
Nombre d'entrées	12

Matériau	Plastique
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité
Couleur	Jaune
Classe de protection (IP)	IP20
Finition du couvercle	Couvercle de protection de construction
Couvercle transparent	Non
Fixation du couvercle	Vissé
Plombable	Non
Maintien de fonction	Sans
Avec blindage	Non
Etanche à l'air	Non
Borne, position fixe	Non
Fixation au crochet de luminaire	Non
Tubulure	Sans
Application spéciale	Sans
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Temperature de stockage	-5-60 °C
EAN/Gencode	3245060893736

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.