Bouton tournant non lumineux à clé n°455 IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes 45°

REF. 0 239 50 | OSMOZ | LEGRAND

73,82 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Bouton tournant non lumineux Osmoz composable
- A clé (n°455) - Noir - 2 positions fixes - 45°
- IP69
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les + utilisation

Le point d'extractibilité de la clé est symbolisé par ''.''

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de positions de commutation	2
Finition de l'élément d'actionnement	Clé
Adapté à l'éclairage	Non
Couleur de l'élément d'actionnement	Argent
Couleur de la calotte du voyant lumineux	Autre
Type de lentille	Rond
Diamètre de trou	22.5 mm
Fonction de commutation encliquetable	Oui
A rappel	Non

Avec bague frontale	Oui
Matériau de la bague frontale	Plastique
Couleur de bague frontale	Chrome
Indice de protection (IP), face avant	IP66
Résistance aux chocs (IK)	IK05
Temperature d'utilisation /d'installation	-25-70 °C
Temperature de stockage	-40-70 °C
Sans halogène	Oui
EAN/Gencode	3245060239503

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.