

## Adaptateur MPO compatible MTP Très Haute Densité 4 MTP monomode - key up / key down

REF. 0 321 96

LCS<sup>3</sup>

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### LCS<sup>3</sup>, adaptateur pour tiroir optique Très Haute Densité

- Adaptateur MPO (compatible MTP) Très Haute Densité 4 MTP
- 8 brins - Monomode - key up - key down
- MTP est une marque déposée du US Conec Ltd

### Recommandations / restrictions d'usages

Se clipse dans les tiroirs très Haute Densité pour cassettes 8 brins référence 032190,032191, 032192

### Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS<sup>3</sup>, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS<sup>3</sup> s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs	48	Hauteur	11.5 mm
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs	48	Largeur	67.7 mm
Avec plaque frontale	Non	Profondeur	122.5 mm
Avec boîtier	Non	Résistance aux chocs (IK)	Non applicable
Avec pigtails	Non	Classe de protection (IP)	Non applicable
Type de fibre	monomode	Température d'utilisation /d'installation	-20 - 60 °C
Classe de fibre	OS2	Température de stockage	-20 - 60 °C
Finition APC	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Non
Type de connecteur externe	MT/MPO	Pré-cablées	Non
Type de connecteur interne	autre	Equipé d'un porte étiquette	Non
Couleur	noir	Equipé d'une porte ou couvercle	Non
Type de montage	autre	Maintien du câble	Non applicable