FABRIQUÉ EN FRANCE

Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation à pile

REF. 1 405 51 | LEGRAND

303,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Tableau système d'alarme permettant de diffuser le son d'alarme générale d'évacuation sur commande du déclencheur manuel d'alarme intégré

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Tableau d'alarme incendie de type 4 avec alimentation à pile - Classe II - IK07
- Consommation :
- en veille: 8mA (70mAh par an)
- en alarme: 35mA
- Dimensions: 200mm x 90mm x 61mm
- Equipement :
- un avertisseur sonore émettant le son normalisé d'évacuation générale NF S 32-001 (90dB à 2m)
- un déclencheur manuel à membrane réarmable (DM) intégré pouvant recevoir en option un volet de protection transparent référence 038097
- Alimentation :
- Soit par pile alcaline 9V de type 6LR61 suivant l'IEC et 1604 A selon l'ANSI (non fournie) - L'usage de la pile alcaline 9V - 600mAh ENERGIZER Ultra+ (522) est recommandé - autonomie estimée: 2 ans + 5 minutes d'alarme
- Soit par pile lithium 9V de type 1604 LC selon l'ANSI (non fournie) - L'usage de la pile lithium 9V - 1200mAh ULTRALIFE (référence 043294) est recommandé - autonomie estimée: 5 ans + 5 minutes d'alarme
- Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001, et niveau sonore de 90dBA à 2m - Conforme à la norme NF S 61-936

Les + installation

Produit autonome ne nécessitant aucun raccordement

Les + utilisation

Permet de gérer l'évacuation générale d'un établissement - Signalisation pile basse par un voyant jaune clignotant (signale une dizaine de jours avant fin de vie de la pile)

Recommandations / restrictions d'usages

Le déclencheur manuel intégré peut recevoir en option un volet de protection transparent réf 0 380 97

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose	Montage en saillie
Convient pour un usage domotique	Non
Liaison radio	Non
Interface externe	Non
Nombre de groupes de signalisation	1
Hauteur	200 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	61 mm
Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique	1
Alimentation de secours intégrée	Non
Avec alimentation électrique	Non
Appeleur automatique intégré	Non
Tension de fonctionnement	9 V
Adressable	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Classe de protection (IP)	IP21

Temperature d'utilisation /d'installation	0-55 °C
Temperature de stockage	5-40 °C
Type de tension	DC
Fréquence	50-60 Hz
Niveau sonore	96 dB
Sans halogène	Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Télécommande fournie	Non
Entre axe de fixation verticale	153-153 mm
Entre axe de fixation horizontale	0-0 mm
Mode de commande	Non applicable
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Réglage du volume sonore	Non
Résolution de l'écran	Non applicable
Réglage de la luminosité de l'écran	Non
Réglage du contraste de l'écran	Non
EAN/Gencode	3414970757173

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.