Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1460x800x463mm - RAL7035

REF. 0 362 85 | MARINA | LEGRAND

3 109,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Marina, armoire polyester pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures - Pour les environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Armoire polyester Marina IP66 - IK10
- Dimensions extérieures :
  - Hauteur 1460mm
  - Largeur 800mm
  - Profondeur 463mm

  Equivalence armoires métal :
  - Hauteur 1400mm
  - Largeur 800mm
  - Profondeur 400mm
- RAL7035 - Polyester chargé fibre de verre
- Porte réversible équipée de porte-torons - Fermeture 3 points avec poignée équipée d'un 1/2 cylindre européen à clé 2433 A (autres codes clés : nous consulter) - Axes de charnières et charnières inox - Equipées de plaques passe-câbles basses
- IP66 suivant EN 60529 et IEC 60529 -LCIE n° 60059283-560528 - IK10 suivant EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Classe II (permet la réalisation d'ensembles à isolation totale, Classe II selon EN 60439-1) - Auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11

Les + installation

Livré avec kit de fixation pour plaque totale ou montants profilés

Les + utilisation

Particulièrement adaptées aux ambiances corrosives

Recommandations / restrictions d’usages

Réglage en profondeur des équipements

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture...)

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose	Saillie
Type de couverture	Porte
Finition du couvercle	Fermé
Type de porte	Unique
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Avec serrure	Oui
Hauteur	1460 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	463 mm
Profondeur d'encastrement	487 mm
Profondeur intérieure	380 mm
Epaisseur de matériau du boîtier	4 mm
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle	4 mm

Couleur	Gris
Numéro RAL	7035
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Possibilité de montage en saillie	Non
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Type de traitement de la surface	Non traité
Avec cadre/support de montage	Non
Convient pour utilisation à l’extérieur	Oui
Adapté à un parafoudre	Oui
Classe de protection (IP)	IP66
Classe de protection	II
Résistance aux chocs (IK)	IK10
Maintien de fonction	Sans
EAN/Gencode	3245060362850

PIÈCES DÉTACHÉES

- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref.	Désignation.
9 800 86	Kit de fermeture poignée et tringlerie pour maintenance d'armoire industrielle Marina 1400x800mm
9 800 89	Porte avec poignée pour maintenance d'armoire industrielle Marina 1400x800mm

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.