Commande de volets roulants dooxie finition blanc

REF. 6 000 21 | DOOXIE | LEGRAND

29,62 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

dooxie, une commande de volets roulants avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Commande de volets roulants dooxie - Blanc
- Commande le volets roulants, stores, stores bannes et remplace les commandes traditionnelles en utilisant les mêmes fils et boîtes à encastrer
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Avantages

- La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
- Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal
- Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ...

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Permet de contrôler les volets roulants, stores ou autre store bannes - Ses trois boutons (montée, descente et stop) facilitent la gestion de la luminosité pour un confort optimal dans la maison

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Mécanisme seul	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Modèle	Commutateur unipolaire	Calibre/courant nominal assigné (In)	6 A
Nombre de pôles	1	Tension nominale	250 V
Type de commande	Autre	Nombre de touches	3
Utilisation mécanique possible	Oui	Largeur d'appareil	73 mm
Utilisation électronique possible	Non	Hauteur d'appareil	73 mm
Mode de pose	Encastré	Profondeur d'appareil	40.8 mm
Matériau	Plastique	Profondeur d'encastrement	23.8 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Sans halogène	Oui	Compatible avec Google Assistant	Non
Type de traitement de la surface	Non traité	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition de la surface	Brillant	Compatible IFTTT	Non
Type de fixation	Fixation avec vis	Résistance aux chocs (IK)	IK02
Type de connexion	Borne automatique	Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Couleur	Blanc	Temperature de stockage	-25-60 °C
Numéro RAL (équivalent)	9003	Traitement antimicrobien	Non
Transparent	Non	Section de câble	2.5-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non	EAN/Gencode	3414971004535

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.