

## Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc

REF. 078802L

MOSAIC

LEGRAND



Finition Blanc

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, plaque de finition en blanc brillant, l'incontournable pour habiller les mécanismes Mosaic

- Plaque de finition Mosaic 2 modules
- Se clipse sur les supports Batibox 2 modules références 080251, 080261 et 080269
- Blanc RAL9003 finition brillante
- L'encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil
- Compatible avec les voyants Mosaic Easy-Led pour supports

### Avantages

Mosaic offre une large collection de plaques allant de 1 à 2x10 modules dans 3 couleurs : Blanc, Aluminium, Noir mat

Repérage facilité dans l'obscurité par éclairage de la partie basse de la plaque en ajoutant les voyants Easy-Led pour supports Batibox références 080260L et 080262L

Le design intemporel de Mosaic ré-inventé : une forme asymétrique, perception ultra fine et un rayon supérieur devenus signature depuis 25 ans

### Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation.(+ 1,5 mm/ -1,25 mm). La plaque reste toujours au contact du mur.

### Les + utilisation

Permet l'habillage de mécanisme Mosaic 2 modules

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques Mosaic

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	1	Finition de la surface	Brillant
Sens de montage	Horizontal	Couleur	Blanc
Nombre d'unités, horizontales	1	Numéro RAL (équivalent)	9003
Nombre d'unités, verticales	1	Transparent	Non
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	2	Avec couvercle à charnière	Non
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1	Classe de protection (IP)	Autre
Nombre d'inserts pour interrupteurs	1	Résistance aux chocs	IK04
Avec grille de montage	Non	Type de fixation	À clipser
Montage encastré	Oui	Largeur	82 mm
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Hauteur	82 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Profondeur	9 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Matériau	Plastique	Température de stockage	-10-70 °C
Qualité du matériau	Thermoplastique	Essence du bois en latin	Non applicable
Sans halogène	Oui	Certification du bois (liste)	Non applicable
Traitement antibactérien	Non	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Traitement de surface	Non traité	EAN/Gencode	341497157756