



Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 2P+T 32A 200V~ à 250V~ 2P+T et 1 interrupteur

REF. 0 592 43

HYPRA

LEGRAND

542,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Hypra, le coffret de prises permet de distribuer l'énergie vers un ou plusieurs appareils tout en offrant une protection forte des équipements et de leurs utilisateurs

- Coffret monoprise Hypra IP44 équipé
- Socle de 1 prise 2P+T 200V~ à 250V~ 32A
- Prise avec interrupteur cadenassable avec cadenas référence 022797
- Plastique
- Conforme aux normes :- IEC61439-2 : ensembles d'appareillage de puissance- IEC61439-3 : tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Prise CEE - 16A	Sans		
Prise CEE - 32 A	1x32A xp xxxV	Diamètre entrée de câble	M25
Prise CEE - 63 A	Sans	Manipulation	Montage mural
Prise CEE - 125A	Sans	Classe de protection (IP)	IP44
Nombre de prises avec contact de terre	1	Finition militaire	Non
Protection	Sans	Couleur	Gris
Disjoncteur différentiel	Sans	Hauteur	230 mm
Matériau du boîtier	Plastique	Largeur	120 mm
Possibilité d'alimentation/de raccordement	Autre	Profondeur	151 mm
		EAN/Gencode	3245060592431

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.