



Presse-étoupe étanche plastique IP68 ISO20 pour boîte Plexo incendie rouge RAL3000

REF. 0 919 31

BOÎTES PLEXO

LEGRAND

2,95 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications

- Presse-étoupe plastique - ISO20
- IP68 - Polyamide rouge RAL3000
- Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 6mm - Capacité de serrage diamètre maximum 12mm
- Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
- Conforme à la norme EN 50262 - Tenue au fil incandescent 960°C (EN 60695-2-11) - Température d'utilisation -20°C à +80°C

Les + installation

Livré avec joint de surface et écrou hexagonal RAL7001 montés

Les + utilisation

Pour installation de circuits de sécurité des ERP et locaux recevant des travailleurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de filetage	métrique	Couleur	rouge
Taille de filetages métrique/PG	20	Numéro RAL	3000
Inclinaison du filetage	1.5 mm	Protection contre les courbures	Non
Longueur de filetage	12 mm	Avec contre-écrou	Oui
Largeur de clé	24 mm	Modèle	droit
Pour diamètre de câble	6 - 12 mm	Raccord à écrou de câble plat	Non
Matériau	plastique	Type de joint	anneau d'étanchéité
Qualité du matériau	polyamide	Raccord à écrou divisible	Non
Traitement de surface	non traité	Température d'utilisation	-20 - 80 °C
Sans halogène	Non	Finition antidéflagrante	Non
Renforcé en fibre de verre	Non	Pour Ex-Zone gaz	sans
Classe de protection (IP)	IP68	Pour poussière Ex-Zone	sans
Résistant aux chocs	Oui	Temperature de stockage	-20 - 80 °C

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.