



## Interrupteur-sectionneur Vistop 32A - 3P avec commande latérale droite et poignée noire

REF. 0 225 05

VISTOP

LEGRAND

159,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Vistop 32A, interrupteur-sectionneur de sécurité assurant la coupure en charge, avec sectionnement pleinement apparent et action positive des contacts

- Interrupteur-sectionneur Vistop 32A 3P à commande latérale droite - 4 modules + 3,5 modules
- Raccordement par borne à cage 16mm<sup>2</sup>
- Poignée noire - Possibilité de commande extérieure avec référence 022734
- Double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et à déclenchement brusques
- Version plastronnable - Commande latérale directe à droite, livrée avec :
  - joint assurant le maintien de l'IP55 de l'enveloppe
  - visseries
  - gabarit de perçage autocollant
  - axe de prolongement 30mm à 170mm, pour réalisation d'une commande extérieure

### Les + installation

Fixation à vis ou sur rail symétrique EN 60715

### Les + utilisation

L'ouverture (vert) et la fermeture (rouge) sont confirmées par des voyants mécaniques en face avant de l'appareil




### Information sur la gamme

Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupe et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition interrupteur général	Oui	Commande motorisée intégrée	Non
Finition interrupteur de maintenance/réparation	Oui	Déclencheur voltométrique en option	Non
Finition interrupteur de sécurité	Non	Type de construction de l'appareil	Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Non	Adapté à une fixation sur sol	Non
Finition de l'inverseur	Non	Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Oui
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	500 V	Adapté à une fixation frontale centrale	Oui
Tension de fonctionnement normale	500-500 V	Adapté à un montage en distributeur	Oui
Courant permanent nominal Iu	32 A	Adapté à un montage intermédiaire	Non
Courant permanent nominal, CA-21, 400V	32 A	Couleur de l'élément d'actionnement	Noir
Courant nominal de courte durée admissible Icw	0.5 kA	Finition de l'élément d'actionnement	Manette / levier
Puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V	17 kW	Verrouillable	Oui
Puissance de commutation à 400V	17 kW	Type de raccordement du circuit principal	Raccordement à vis
Nombre de pôles	3	Classe de protection (IP), face avant	IP2X
Commande motorisée en option	Non	EAN/Gencode	3245060225056

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
9 802 80	Poignée latérale de rechange pour interrupteur-sectionneur Vistop 32A - noir	35,99

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.