



## Plastron de finition Living Now pour toutes prises RJ45 2 modules - noir mat

REF. BTKG07M2

BTICINO

4,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Pour prises multimédia, téléphone et informatique

- S'associe aux mécanismes :
- réf. BTKG4279C6AS avec obturateurs 1/2 module réf. BTK4949 : prise RJ 45 blindée cat. 6A STP Grade 3 TV
- réf. BTKG4279C6S avec obturateurs 1/2 module réf. BTK4949 : prise RJ 45 blindée cat. 6 STP Grade 2 TV
- réf. BTKG4279C6F avec obturateurs 1/2 module réf. BTK4949 : prise RJ 45 cat. 6 FTP Grade 2 TV
- 2 modules
- Noir mat

### Caractéristiques générales

#### Living Now - enjoliveurs

#### Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de LivingNow la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	plaque centrale	Traitement antibactérien	Non
Impression/marquage	sans	Couleur	anthracite
Sylbole scannable / sans obstacle	Non	Numéro RAL (équivalent)	7015
Utilisation	autre	Avec champ d'inscription	Non
Adapté au couplage d'interrupteurs de système de bus	Non	Avec lentille/symbole interchangeable	Non
Type de fixation	à clipser	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Non	Résistance aux chocs	IK00
Matériau	plastique	Largeur	44.6 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Hauteur	86 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur	7.6 mm
Traitement de surface	non traité	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
Finition de la surface	mat	Température de stockage	-10 - 70 °C

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.