



Coffret de distribution isolant à équiper XL³400 - 750x575x175mm - classe II

REF. 0 201 54

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

XL³400 coffret de distribution IP43 IK08 avec kit et porte - IP40 IK07 avec porte - IP30 IK04 sans porte

- Coffret de distribution isolant Classe II XL³400 à équiper
- Livré avec fond actif recevant le système de répartition avec barres en C, sans socle et porte à commander séparément
- Capacité 24 modules par rangée - RAL7035
- Dimensions :
 - Hauteur totale : 750mm
 - Hauteur plastronnable : 700mm
 - Largeur totale : 575mm
 - Largeur utile : 515mm
 - Profondeur : 175mm
- Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C / 5 secondes

Les + installation

Livré à plat avec montants fonctionnels fixés sur le fond, plaque d'entrée de câbles découpable et accessoires de jumelage (horizontal et vertical)

Les + utilisation

Enveloppe métal pouvant recevoir les appareils jusqu'à 400A

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans les ERP (jusqu'à 100kVA)

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------|
| Largeur | 575 mm | Fixation sur mât | Non |
| Hauteur | 750 mm | Nombre de portes | 1 |
| Profondeur | 175 mm | Nombre de serrures | 1 |
| Matériau | acier | Adapté à un montage extérieur | Non |
| Qualité du matériau | autre | Toit incliné | Non |
| Finition de la surface | revêtu par poudre | Finition CEM | Non |
| Couleur | gris | Avec porte à hublot | Oui |
| Numéro RAL | 7035 | Avec porte de ventilation | Non |
| Avec plaque de montage | Non | Avec porte arrière | Non |
| Plaque de montage réglable en profondeur | Non | Résistance aux chocs | IK07 |
| Encastrement mural | Non | Classe de protection (IP) | IP43 |
| | | Degré de protection (NEMA) | autre |