

## Porte-repères Mémocab pour filerie longueur de repérage 15mm section mini 4mm<sup>2</sup>

REF. 0 379 32

MÉMOCAB

LEGRAND



0,08 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mémocab, porte-repère pour système de repérage à bague fermée, pour filerie, permettant une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive

- Porte-repères Mémocab pour filerie 4mm<sup>2</sup> à 16mm<sup>2</sup>
- Longueur de repérage 15mm
- 6 repères
- Ø minimum : 4,2mm<sup>2</sup>
- Ø maximum : 7,6mm<sup>2</sup>

### Information sur la gamme

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

<b>Modèle</b>	forme de rouleau	<b>Longueur</b>	15 mm
<b>Crantage</b>	sans	<b>Couleur</b>	incoloré
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Transparent</b>	Oui
<b>Diamètre du conducteur</b>	2.3 - 4.5 mm	<b>Avec zone de texte</b>	Non
<b>Diamètre de câble</b>	4.2 - 7.6 mm	<b>Impression</b>	sans
		<b>Type de montage</b>	autre

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*