

**Diffuseur pour voyant de signalisation Appareillage saillie - rouge**

REF. 0 861 83

ASL

LEGRAND

**8,59 €**

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT****Appareillage saillie composable et Appareillage saillie complet, accessoire de signalisation**

- Diffuseur rouge pour voyant de signalisation - Appareillage saillie composable et Appareillage saillie complet

**Recommandations / restrictions d'usages**

Usage en intérieur uniquement

**Information sur la gamme**

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

		<b>Hauteur hors tout</b>	55 mm
<b>Modèle</b>	autre	<b>Profondeur/longueur hors tout</b>	22 mm
<b>Type de fixation</b>	autre	<b>Résistance aux chocs (IK)</b>	IK02
<b>Couleur</b>	rouge	<b>Classe de protection (IP)</b>	IP20
<b>Imprimé</b>	Non	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5 - 40 °C
<b>Largeur hors tout</b>	56 mm	<b>Température de stockage</b>	-5 - 40 °C

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*