



Bloc différentiel adaptable à vis DX³ pour disjoncteur 1 module par pôle - 3P 400V~ - 63A - typeF 300mA sélectif

REF. 4 104 93

LEGRAND

617,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DX³, bloc différentiel adaptable pour disjoncteur modulaire assurant la protection des personnes contre les contacts direct et indirect et la protection des installations contre les défauts d'isolement

- Bloc différentiel adaptable DX³ tripolaire 400V~ pour disjoncteur 1 module/pôle
- Protection des départs : sortie basse par bornes à vis - Type F : détecte les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des courants de défauts hautes fréquences
- Sensibilité 300mA sélectif - Intensité nominale 63A - 3 modules
- Pour câblage traditionnel
- Se monte à droite des disjoncteurs - Conforme à la norme NF EN 61009-1 et NF EN 62423

Les + installation

S'associe au disjoncteur à l'aide de griffes plastique et par le serrage des connexions dans les bornes du disjoncteur

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	250 - 440 V	Degré de pollution	2
Courant nominal	63 A	Température ambiante en fonctionnement	-25 - 70 °C
Courant de défaut nominal ajustable	Non	Largeur hors tout	106.8 mm
Courant de défaut nominal	0.3 - 0.3 A	Hauteur hors tout	96 mm
Temps de retard max.	40 ms	Profondeur/longueur hors tout	78 mm
Temps de retard ajustable	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK02
Nombre de pôles	3	Température de stockage	-40 - 70 °C
Type de courant différentiel	F	Type de tension	AC
Fréquence	50 Hz	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Tension d'isolation assignée Ui	500 V	Couleur	vert/jaune
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	4 kV	Numéro RAL	7035
Section de conducteur connectable monofilaire	1.5 - 35 mm ²	Sans halogène	Oui
Section de conducteur connectable multifilaire	1.5 - 25 mm ²	Type de borne	borne à vis
Protection contre les déclenchements intempestifs	Oui	Type de connexion	Cable
Avec dispositif de verrouillage	Oui	Mode de pose	rail DIN
Classe de protection (IP)	IP20	Objet connecté	Non
		Plateforme de téléchargement d'applications	Non applicable

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.