



## Coffret modulaire mini encastré 1 rangée 6+2 modules 213x205x71mm - avec porte isolante transparente

REF. 0 014 20

LEGRAND

132,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coffret modulaire encastré, adapté aux installations résidentielles et petit tertiaire, pour encastrement dans des murs en maçonnerie, brique ou cloisons sèches

- Coffret minimum encastré 1 rangée 6+2 modules avec porte transparente - IP40 IK07 - Classe II
- Equipé d'une porte isolante galbée réversible avec poignée intégrée ne recevant pas de serrure - Livré avec borniers à vis IP2X pour conducteur de protection
- Dimensions d'encastrement :
  - hauteur : 213mm
  - largeur : 205mm
  - épaisseur : 71mm
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750° conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
- Conforme à la norme NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	Encastré	Profondeur intérieure	47.5 mm
Nombre de rangées	1	Rail DIN	Non
Largeur dans les unités de partition	8	Avec plaque de montage	Non
Type de couvercle	Porte	Possibilité de montage en saillie	Non
Finition du couvercle	Fermé	Finition CEM	Non
Couvercle/porte transparent(e)	Oui	Couleur	Blanc
Matériau du boîtier	Plastique	Numéro RAL	9010
Hauteur	213 mm	Classe de protection (IP)	IP30
Largeur	205 mm	Avec serrure	Non
Profondeur	71 mm	EAN/Gencode	3245060014209

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.