

Prêt-à-poser dooxie créer un va-et-vient avec 2 commandes sans fils et 1 micromodule livré complet blanc



REF. 6 006 99

DOOXIE WITH
NETATMO

LEGRAND

115,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, prêt à poser avec produits complets, pré-appairés et prêts à installer

- Prêt-à-Poser dooxie : créer un va-et-vient avec micromodule - Blanc
- Composition :
 - 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230VA jusqu'à 300W maximum, pour ampoules classiques et LED
 - 2 commandes sans fil d'éclairage livrées avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans et avec plaques blanches et adhésifs pour fixation sur tous supports - Voyant LED avec indicateur de batterie faible
- Tous les produits de ce kit sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4GHz
- Installation évolutive : complétez votre installation radio avec des commandes sans fil d'éclairage et de prises dooxie with Netatmo, vendues séparément
- Blanc

Avantages

Associés au pack de démarrage connecté, les produits dooxie with Netatmo peuvent être pilotés manuellement, à distance via votre smartphone ou par la voix

Une fois installées au mur, les commandes sans fil disposent de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs dooxie

Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres

Les + installation

Les éléments contenus dans ce prêt-à-poser tout-en-un s'installent sans aucune configuration préalable, ni modification à apporter à votre installation existante : câbler le micromodule d'éclairage dans un plafonnier et commandez-le avec vos commandes sans fil d'éclairage

Les + utilisation

Permet de commander un éclairage de tout type (LEDs, fluo, halogène, incandescence) depuis 2 points de commande sans tirer de fils

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Les éléments du kit doivent être installés ensemble pour fonctionner

Information sur la gamme

dooxie with Netatmo : le design de dooxie™, en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Classe de protection (IP)	IP41
		Température d'utilisation /d'installation	5 - 45 °C
		Température de stockage	45 °C
		Consommation en veille	0.1 mA
Assemblage	mécanisme complet avec plaque	Neutre obligatoire	Oui
Modèle	relais	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Type de charge	universel et LED	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Entrée de poste auxiliaire	Oui	Sans halogène	Oui
Mémoire de valeurs de luminosité	Non	Traitement antimicrobien	Non
Utilisable avec un bouton	Oui	Type de borne	borne à vis
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Non	Nombre de bornes	5
Utilisable avec un détecteur de présence	Non	Capacité des bornes	0.75 - 1.5 mm ²
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non	Section de câble	0.75 - 1.5 mm ²
Utilisable avec un bouton radio	Oui	Équipé d'un porte étiquette	Non
Utilisable avec un bouton IR	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Type de montage	autre	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Matériau	plastique	Code CEI (Pack1)	non applicable
Qualité du matériau	thermoplastique	Pile ou Accumulateur (Pack1)	non applicable
Traitement de surface	laqué / peint	Composition de l'élément (Pack1)	non applicable
Finition de la surface	mat	Objet connecté	Oui
Couleur	blanc	Type de communication	Zigbee
Numéro RAL (équivalent)	9003	Plateforme de téléchargement d'applications	Google Play Store;Mac Apple Store
Transparent	Non	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Tension nominale	230 V	Pilotable à la voix	Oui
Fréquence	47 - 63 Hz	Programmable	Oui
Courant nominal assigné	1.3 A	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Puissance de commutation	300 W	Connectable par box Internet	Oui
Type de fixation	autre	Assistants vocaux compatibles	Alissa;Amazon Alexa;Apple HomeKit;Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit	Oui	Nom de l'application	Home + Control
Compatible avec Google Assistant	Oui	Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage
Compatible avec Amazon Alexa	Oui		
Possible support IFTTT	Oui		
Résistance aux chocs (IK)	IK04		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.