



## Commutateur à cames de moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 2 vitesses Dahlander PR12 - arrêt central - boîtier

REF. 0 277 73

LEGRAND

150,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

## Commutateurs de moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 2 vitesses Dahlander

### Boîtier 96 x 120 mm arrêt central

### Caractéristiques générales

#### Commutateurs à cames - boîtiers - de 16 à 63 A

Permettent de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels ils sont intégrés

Permettent de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Appareil sous boîtier, classe II

Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles

Présentation : manette noire ou gris / noir plastron avec marquage

Conformes aux normes IEC EN 60947-3

IP 65 pour boîtiers 76 x 76 et 96 x 120 mm

IP 55 pour boîtiers 135 x 170 mm

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Finition du commutateur</b>	<b>commutateur</b>	<b>Type de construction de l'appareil</b>	<b>appareil en saillie</b>
<b>Nombre de positions de commutation</b>	<b>3</b>	<b>Adapté à une fixation frontale</b>	<b>Non</b>
<b>Avec position 0</b>	<b>Oui</b>	<b>Appareil complet dans un boîtier</b>	<b>Oui</b>
<b>Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA</b>	<b>690 V</b>	<b>Taille du panneau frontal</b>	<b>64x64 mm</b>
<b>Courant permanent nominal Iu</b>	<b>16 A</b>	<b>Adapté à une fixation sur sol</b>	<b>Oui</b>
<b>Avec retour automatique à la position 0</b>	<b>Non</b>	<b>Finition de l'élément d'actionnement</b>	<b>manette</b>
		<b>Classe de protection (IP), face avant</b>	<b>IP65</b>

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*