



Coffret distribution métal XL³160 tout modulaire 4 rangées 750x575x147mm - 96 modules

REF. 0 200 04

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Tout modulaire

- Peuvent recevoir les DPX³ 160
- Appareils modulaires, Vistop ≤ 125 A

Caractéristiques générales

XL³ 160 - coffrets de distribution métal "prêts à l'emploi"

Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C pour installation dans les ERP

Châssis extractible avec rails DIN montés

Barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36 trous 1,5 à 10 mm² et 2 trous 35 mm²

Capacité 24 modules par rangée

RAL 7035

Livrés complets avec rails et plastrons. Portes à commander séparément. Permettent la réalisation d'ensembles certifiés selon NF EN 61439-2 et -3
IP 43 - IK 08 avec joint et porte. IP 40 - IK 08 avec porte. IP 30 - IK 07 sans porte

Flancs latéraux amovibles

Haut et bas amovibles et sécables pour insérer la plaque passe-câbles découpable (à commander séparément)

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du couvercle	avec échancrure	Rail DIN	Oui
Type de couvercle	optionnel	Largeur dans les unités de partition	24
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Profondeur d'encastrement	170 mm
Type de montage	apparent	Finition CEM	Non
Avec serrure	Non	Nombre de rangées	4
Couleur	gris	Possibilité de montage en saillie	Oui
Matériau du boîtier	acier	Largeur	575 mm
Profondeur intérieure	115 mm	Avec plaque de montage	Non
Numéro RAL	7035	Hauteur	750 mm
Classe de protection (IP)	IP43	Profondeur	147 mm