

**Boîte à boutons vide Osmoz 1 trou - gris**

REF. 0 242 00

OSMOZ

LEGRAND

**22,19 €**

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT****Osmoz, boîtier pour auxiliaire de commande et de signalisation**

- Boîte à boutons vides Osmoz
- 1 trou - Gris
- IP66 - IK07
- A équiper de têtes lumineuses ou non lumineuses
- Ou à équiper de blocs spécifiques aux boîtes à boutons

**Les + installation**

Possibilité de monter 3 blocs par trou

**Information sur la gamme**

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                            |                    |                            |               |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| Nombre de postes de commande               | 1                  | Degré de protection (NEMA) | 4X            |
| Type de construction du boîtier            | Boîtier en saillie | Largeur                    | 74 mm         |
| Matériau du boîtier                        | Plastique          | Hauteur                    | 74 mm         |
| Classe de qualité matériau boîtier         | Autre              | Profondeur                 | 47.9 mm       |
| Diamètre des ouvertures                    | 22.5 mm            | Résistance aux chocs (IK)  | IK07          |
| Couleur de la partie supérieure du boîtier | Gris               | Sans halogène              | Oui           |
| Classe de protection (IP)                  | IP67               | EAN/Gencode                | 3245060242008 |

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*