

## Fiche mobile droite Hypra IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 3P+N+T - plastique

REF. 0 527 44

HYPRA

LEGRAND



47,29 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Hypra, fiche mobile droite pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire

- Fiche mobile droite Hypra IP44
- Bleu - 200V~ à 250V~ - 32A - 3P+N+T
- Plastique

### Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Inverseur de phase</b>	Non
		<b>Classe de protection (IP)</b>	IP44
<b>Intensité de courant IEC</b>	32 A	<b>Technique de raccordement</b>	borne à vis
<b>Nombre de pôles</b>	5	<b>Entrée de câble</b>	douille de protection contre le ployage
<b>Tension selon EN 60309-2</b>	200-250 V (50+60 Hz) bleu	<b>Direction d'enfichage</b>	droit
<b>Position de l'heure</b>	9 h	<b>Matériau</b>	plastique
<b>Couleur caractéristique</b>	bleu	<b>Finition militaire</b>	Non
<b>Numéro RAL</b>	5005		

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*