



Enjoliveur large Céliane pour interrupteur , va-et-vient ou poussoir Soft - finition titane

REF. 0 683 01

CÉLIANE

LEGRAND

Finition Titane

4,28 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

- Se monte sur les mécanismes : - référence 067001 : interrupteur ou va-et-vient Soft 10AX- référence 067031 : poussoir Soft NO+NF 6A- référence 067005 : permutateur 10A
- Doigt large
- Finition Titane

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|-----------------------------|--|---------------|
| Modèle | Bouton-poussoir d'une pièce | Traitement antibactérien | Non |
| Impression/marquage | Sans | Couleur | Titane |
| Utilisation | Bouton à contact maintenu | Avec champ d'inscription | Non |
| Adapté au couplage d'interrupteurs de système de bus | Non | Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
| Type de fixation | À clipser | Adapté à la classe de protection (IP) | Autre |
| Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Non | Résistance aux chocs | IK04 |
| Matériau | Plastique | Largeur | 28.3 mm |
| Qualité du matériau | Thermoplastique | Hauteur | 47.8 mm |
| Sans halogène | Oui | Profondeur | 9.6 mm |
| Traitement de surface | Laqué / peint | Température d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
| Finition de la surface | Brillant | Température de stockage | -10-70 °C |
| | | EAN/Gencode | 3245060683016 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.