



Peigne d'alimentation verticale VX³ optimisée monophasée - pour coffret 3 rangées entraxe 125mm

REF. 4 050 01

RÉPARTITION HX³ /
VX³

LEGRAND

37,52 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

VX³, peigne d'alimentation verticale pour répartition optimisée monophasée

- Peigne vertical pour montage dans coffrets 3 rangées Drivia, Plexo³, XL³125 et XL³160
- Intensité maximum 63A
- Entraxe 125mm
- Sans repiquage
- Parfaitement adapté aux applications logement et petit tertiaire

Les + utilisation

Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité du parafoudre protégé monobloc, des inters et disjoncteurs différentiels monophasés placés en tête de rangée dans les coffrets

Recommandations / restrictions d'usages

Utilisation limitée au tarif bleu monophasé de 3kVA à 12kVA

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Tension de fonctionnement nominale max. Ue	230 V
Nombre de phases	1	Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N	Oui
Nombre de pôles	6	Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire	Non
Adapté au nombre d'appareils	3	Couleur	Autre
Dimension du pas	125 mm	Hauteur hors tout	23 mm
Section transversale	25 mm ²	Nombres de rangées	3
Longueur	336.4 mm	Température d'utilisation /d'installation	-20-50 °C
Courant permanent nominal Iu	63 A	Sans halogène	Oui
Finition du raccordement électrique	Goupille	Type de peigne fourni	Vertical
Isolé	Oui	Profondeur/longueur hors tout	42 mm
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	0.63 kA	EAN/Gencode	3245064050012

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.