



Commande Départ/Arrivée pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Laqué Blanc

REF. 0 648 72

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

64,50 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Produit supprimé. Référence de remplacement 199166

Céliane with Netatmo, la commande générale sans fils Départ/Arrivée permet de commander des scènes de vie départ/arrivée associant lumières, volets roulants et prises connectées

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Je contrôle mon logement connecté par smartphone, par la voix ou par des commandes sans fil
- Associer impérativement au pack de démarrage Céliane with Netatmo pour compléter votre installation connectée - Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
- Permet l'ajout d'une commande générale Départ/Arrivée, à positionner à proximité d'une sortie du logement
- Par défaut, le scénario Départ est paramétré pour éteindre toutes les lumières (modifiable dans l'application Home + Control)
- Livrée avec une pile d'une durée de vie de 8 ans, qui peut être remplacée (alerte de fin de vie de pile disponible dans l'application) - Fonction LED pour indication de batterie faible - Livrée avec fixation autocollante qui permet de repositionner la commande en fonction de la disposition des meubles dans la pièce

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Fréquence radio	2400 MHz
Système Rollingcode	Oui
Longueur de code (bit)	128
Couverture	185 m
Nombre de commandes	2
Avec émetteur radio manuel	Oui
Contact à poussoir radio encastré	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Contact à poussoir radio en saillie	Oui
Avec codeur radio	Oui
Classe de protection (IP)	IP40
Couvercle de protection du clavier	Non
Alimentation en courant	Pile non-rechargeable
Largeur	90 mm
Hauteur	82 mm
Profondeur	13 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C
Température de stockage	0-45 °C
Neutre obligatoire	Non
Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Couleur	Blanc
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Mode de pose	Saillie
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Code CEI (Pack1)	CR2032
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1)	Lithium (pile ou accus)
Nombre de Pack 1	1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	3 g
Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Objet connecté	Oui
Mode de commande	Zigbee

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Plateforme de téléchargement
d'applications

- App Store
- Google Play Store

Moyen de pilotage Smartphone apps

Pilotable à la voix Oui

Programmable Oui

Intéropérabilité du protocole de
connexion Oui

Connectable par box Internet Oui

Assistants vocaux compatibles

- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri

Nom de l'application Home + Control

Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage

EAN/Gencode 3414971014596

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.