



Interrupteur-sectionneur DX³-IS 4P 400V~ - 32A - 2 modules

REF. 4 064 79

DX³

LEGRAND

64,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

DX³-IS, interrupteur sectionneur pour tête d'installation, à coupure pleinement apparente assurant la coupure et le sectionnement des circuits

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Interrupteur-sectionneur DX³-IS avec contacts à double coupure - 4P 400V~
- 32A - 2 modules
- Manette grise - Montage sur rail symétrique EN 60715
- Accepte un auxiliaire de signalisation DX³ (CA)
- Catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3

Les + installation

Possibilité de remplacer un interrupteur sectionneur au milieu d'une rangée peignée sans déconnecter les autres produits

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Type de construction de l'appareil	
		Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré	
Finition interrupteur général	Oui	Convient pour montage au sol	Non
Finition interrupteur de maintenance/réparation	Non	Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Non
Finition interrupteur de sécurité	Oui	Adapté à une fixation frontale centrale	Non
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Non	Adapté à un montage en distributeur	Oui
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	400 V	Adapté à un montage intermédiaire	Non
Courant permanent nominal (Iu)	32 A	Finition de l'élément d'actionnement	Manette / levier
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	4500 kA	Verrouillable	Oui
Nombre de pôles	4	Type de raccordement du circuit principal	Raccordement à vis
Commande motorisée en option	Non	Indice de protection (IP), face avant	IP20
Commande motorisée intégrée	Non	EAN/Gencode	3245064064798

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.