



Télerupteur CX³ silencieux avec bornes à vis 1P 16A 250V~ contact 1F - tension commande 230V~ - 1 module

REF. 4 124 00

CX³

LEGRAND

49,52 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CX³, télerupteur modulaire permettant d'allumer et d'éteindre une charge au niveau de plusieurs points de commande à l'aide de boutons poussoirs

- Télerupteur unipolaire 16A 250V~
- Tension du courant de commande 230V~
- Type de contact : 1F
- 1 module - Bornes à vis
- Conforme à la norme NF EN 60669-2-2

Les + utilisation

Silencieux

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télerupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télerupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction

électronique pour contrôleur central

Type de montage	rail DIN
Largeur dans les unités de partition	1
Profondeur d'encastrement	44 mm
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
Tension de commande 1	210 - 250 V
Type de tension de commande 1	AC
Fréquence de tension de commande 1	50 - 60 Hz

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.