



## Connecteur multipôles embase femelle encastrée avec verrouillage et sortie latérale métal Hypra 400V 10A 4P+T

REF. 0 531 09

HYPRA

LEGRAND

43,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Hypra, embase femelle pour réalisation d'un connecteur multipôles qui répondra au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande

- Embase femelle encastrée avec verrouillage pour connecteur multipôles Hypra
- Métal - 400V
- 10A - 4P+T avec sortie latérale
- IP55

### Les + installation

S'associe au volet de protection référence 052669

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Finition du raccordement électrique</b>	raccordement à vis
		<b>Avec protection des fils</b>	Non
		<b>Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble</b>	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Insert de contact sans contact</b>	Non	<b>Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble</b>	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Finition des contacts</b>	autre	<b>Section de conducteur connectable monofilaire</b>	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Nombre de pôles</b>	5	<b>Section de conducteur connectable multifilaire</b>	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Matériau de l'insert de connecteur</b>	thermoplastique	<b>Matériau du revêtement de contact</b>	autre
<b>Courant assigné I<sub>n</sub></b>	10 A	<b>Matériau de l'insert de contact</b>	thermoplastique
<b>Température ambiante</b>	-40 - 100 °C	<b>Matériau du contact</b>	laiton
<b>Tension assignée</b>	400 V	<b>Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94</b>	autre
<b>Tension nominale de tenue aux chocs</b>	4 kV	<b>Avec conducteur de protection</b>	Oui
<b>Catégorie de surtension</b>	I		
<b>Degré de pollution</b>	3		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.