


Kit pour trappe de visite pour couvercle boîte de sol version standard 16 modules ou 24 modules

REF. 0 880 41

LEGRAND



74,42 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Kit pour trappe de visite, permet un accès technique dans le sol (pour la maintenance par exemple)

- Kit pour trappe de visite pour couvercles 16 modules ou 24 modules références 088105 ou 088108
- Cadre en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion
- Dimensions nécessaires au sol : 264mm x 264mm
- Pour installation :
 - dans plancher technique : installation directe
 - dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083"
- Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23

Avantages

Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises)

Installation rapide sans outil : le cadre de la trappe de visite se clipse quelque soit le sol (directement dans un plancher technique ou via une des deux boîtes d'encastrement dans une chape béton)

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)

Les + utilisation

S'adapte à l'environnement qui l'entoure grâce aux possibilités de choix du cadre + couvercle standard à lui associer : plastique ou métal

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Nécessite minimum 66mm de profondeur de sol

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du couvercle	rectangulaire		
Nombre de boîtes d'encastrement	1	Adapté à un fond rentrant	Oui
Matériau du boîtier	acier inoxydable	Adapté à un double fond	Oui
Protection de la surface du boîtier	chromé	Adapté à un nettoyage humide	Non
Avec évidement pour revêtement de sol	Non	Largeur dimension extérieure	281.3 mm
Cadre de protection de revêtement de sol	Non	Longueur dimension extérieure	281.3 mm
Couleur	autre	Longueur dimension d'encastrement	264 mm
Adapté à un canal noyé	Non	Largeur dimension d'encastrement	264 mm
		Profondeur d'encastrement min.	61.2 mm

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.