


**Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS<sup>3</sup> catégorie6 F/UTP  
écrané impédance 100ohms - longueur 5m - PVC bleu**

REF. 0 517 65

LCS<sup>3</sup>

LEGRAND



#### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

LCS<sup>3</sup>, cordon de brassage RJ45 permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure numérique performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

- Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS<sup>3</sup> catégorie 6
- Bleu RAL5015 - RJ45 - RJ45 droit - F/UTP - écranés impédance 100Ω
- Longueur 5m
- PVC
- Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 -TIA 568

#### Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des données, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS<sup>3</sup>, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS<sup>3</sup> s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de câble	F/UTP	Sans halogène	Non
Catégorie	6	Résistant à l'huile selon EN 60811-404	Non
Longueur	5 m	Construction de câbles	1x4
Type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)	Section transversale AWG	26
Type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)	Brochage	1:1
Couleur de la gaine	Bleu	Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483	Non
Douille de protection contre le ployage	Injecté	Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483	Non
Protection du levier d'arrêt	Oui	Numéro RAL	5015
Couleur de la douille de protection contre le ployage	Bleu	Nature du câble pour connexion	Souple
Finition ignifugée	Non	EAN/Gencode	3245060517656