



Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x800x300mm - RAL7035

REF. 0 355 27

ATLANTIC

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Atlantic, coffret métal pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures - Pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive

- Coffret vertical Atlantic métal - IP66 - IK10
- Dimensions extérieures :
 - Hauteur 1000mm
 - Largeur 800mm
 - Profondeur 300mm
 - Poids 42kg
- RAL7035 - 1 porte réversible - Verrou double barre - Revêtement polyester texturé (80µm) - Plaque d'ajour basse
- Nema 4x - Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance
- IP66 suivant norme EN 60529 et IEC 60529 - LCIE N° 17079010A - IK10 suivant norme EN 6226 et IEC 62262 (EN 50102) - Agréé cULus - TÜV

Les + utilisation

Accepte tous les accessoires Atlantic - Autocentrage des équipements

Recommandations / restrictions d'usages

- Réglage en profondeur optionnel à partir de hauteur 600mm x largeur 600mm
- Atténuation CEM 20dB (pour une atténuation de 40db à 50dB à 1GHz, selon dimensions, nous consulter)




Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, châssis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-------------------|
| Type de montage | Saillie | Couleur | Gris |
| Type de couvercle | Porte | Numéro RAL | 7035 |
| Finition du couvercle | Fermé | Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 1 |
| Type de porte | Unique | Possibilité de montage en saillie | Non |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non | Matériau du boîtier | Acier |
| Avec serrure | Oui | Traitement de surface | Revêtu par poudre |
| Hauteur | 1000 mm | Avec plaque de montage | Non |
| Largeur | 800 mm | Adapté à un usage extérieur | Oui |
| Profondeur | 300 mm | Adapté à un parafoudre | Non |
| Profondeur d'encastrement | 327 mm | Classe de protection (IP) | IP66 |
| Profondeur intérieure | 280 mm | Classe de protection | I |
| Épaisseur de matériau du boîtier | 1.25 mm | Résistance aux chocs | IK10 |
| Épaisseur de matériau de la porte/du couvercle | 1.8 mm | Maintien de fonction | Autre |
| | | EAN/Gencode | 3245060355272 |

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

| Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9 800 95 | Plaque d'ajour pour maintenance de coffret industriel Atlantic largeur 493mm | 91,53 |
| 9 800 96 | Kit de fermeture poignée et tringlerie pour maintenance de coffret industriel Atlantic hauteur 1000mm | 313,70 |
| 9 801 04 | Porte pour maintenance de coffret industriel Atlantic 1000x800mm | 805,80 |

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.