Inter horaire programmable analogique 72x72mm à programme journalier - connexion par languette

REF. 0 499 86 | LEGRAND |

126,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Inter horaire programmable analogique 72mm x 72mm
- A programme journalier - Connexion par languette
- Précision des temps de commutation : ± 5 mInutes (1 segment = 10 minutes) - Programmation minimum : 20 minutes
- Cadran analogique - Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz
- Interrupteur de marche forcée en face avant - Réserve de marche : 100h - 16A - 250V~ - μ cos φ = 1 - 1 sortie par contact unipolaire inverseur

Les + installation

Fixation sur porte par clipsage

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose Montage sur panneau avant 72x72 mm	
Nombre de canaux	1
Tension d’alimentation	230-230 V
Type de tension d’alimentation	AC
Fréquence de la tension d’alimentation	50-60 Hz
Réserve de marche en heures	100
Précision par jour	2.5 s
Programme 60 min	Non
Programme 24 h	Oui
Programme hebdomadaire	Non
Programme annuel	Non
Synchronisé avec le secteur	Non
Commandé par quartz	Oui
Temps de commutation minimal canal 1	20 min
Division par tranche de programme 1	60 min
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver	Non
Commande manuelle	Oui
Présélection de commutation	Oui
Courant de commutation nominal à 250 V CA	16 A
Contact de commutation hors tension	Oui
Classe de protection (IP)	IP30
Largeur	72 mm
Hauteur	100.5 mm
Profondeur	35.5 mm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Code CEI (Pack1)	V65HT
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1)	Nickel-Métal-hydride
Nombre de Pack 1	1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	4 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie	
Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
EAN/Gencode	4010957499860

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.