

Prise RJ45 Livinglight catégorie6 FTP - Tech - 1 module

REF. NT4279C6F

LIVING LIGHT

BTICINO



19,79 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Livinglight, une prise RJ45 à associer à des plaques Livinglight ou Livinglight Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

- Prise informatique/téléphone RJ45 Livinglight catégorie6 FTP - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
- Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
- 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
- Finition Tech
- Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

Les + installation

Avec connecteur à connexion rapide sans outil - Repérage T568 A et T568 B avec codes couleurs

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparent	Non		
Montage encastré	Oui	Avec protection contre la poussière	Oui
Encastrement de canal	Non	Classe de protection (IP)	IP21
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non	Codage mécanique	Non
Type de fixation	à clipser	Code couleur	Oui
Assemblage mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Largeur d'appareil	22 mm
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Hauteur d'appareil	44 mm
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1	Profondeur d'appareil	37 mm
Catégorie	6	Nombre de modules (construction modulaire)	1
Couleur	aluminium	Profondeur d'encastrement	23 mm
Type de raccordement	autre	Résistance aux chocs (IK)	IK03
Raccordement de mise à la terre séparé	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Avec zone de texte	Oui	Température de stockage	-5 - 35 °C
Décharge séparée de câble de traction	Non	Sans halogène	Oui
Direction de sortie	droit	Traitement antimicrobien	Non
		Mode de pose	apparent/encastré

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.