



## Voyant antimicrobien simple 12V à 24V 0,2W Mosaic 1 module avec 4 étiquettes de couleur

REF. 0 785 51

MOSAIC

LEGRAND

49,84 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une fontion de signalisation lumineuse répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Voyant antimicrobien simple 12-24V Mosaic pour fonction témoin et lumineuse - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 1 module
- Puissance d'éclairage : 0,2W
- 4 couleurs d'étiquettes au choix pour mieux s'adapter aux différents usages
- Connexion par bornes à vis (1x2,5mm<sup>2</sup> ou 2x1,5mm<sup>2</sup>)

### Avantages

Équipé de LEDs de très faible consommation

### Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

### Les + utilisation

Permet de signaler un état ou d'identifier une présence comme par exemple dans une chambre en milieu hospitalier

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (écoles, crèches, restaurants, déchets)

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Assemblage

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Nombre de modules (construction modulaire)	1	Numéro RAL (équivalent)	9003
Douille	autre	Transparent	Oui
Avec source lumineuse	Oui	Couleur de la source lumineuse	blanc
Avec lumière clignotante	Non	Adapté à la classe de protection (IP)	IP41
Avec symbole/impression permanent(e)	Non	Tension nominale	24 V
Avec symbole interchangeable	Non	Puissance de la lampe max.	0.2 W
Utilisation comme contact à poussoir	non	Largeur hors tout	22.5 mm
Type de montage	encastré	Hauteur hors tout	45 mm
Type de fixation	à clipser	Profondeur/longueur hors tout	41.5 mm
Matériau	plastique	Profondeur d'encastrement	33 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Sans halogène	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Traitement de surface	non traité	Température de stockage	-10 - 70 °C
Finition de la surface	brillant	Traitement antimicrobien	Oui
Couleur	blanc	Type de borne	borne à vis
		Section de câble	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.